

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

32

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Marts 1969

Vedrørende transistorerne DTG 1200 i modulator og converter i "SAILOR" 76D.

Da det har vist sig, at hvis strømforstærkningen bliver for stor i powertransistorerne (T13 og T14) DTG 1200 i modulatorenheden, kan denne i enkelte tilfælde blive ustabil. Det har vist sig, at strømforstærkningen H_{FE} skal være mindre end 33.

Når senderen tilsluttes 12 Volt spænding, har converteren vist startvanskeligheder, hvis strømforstærkningen i powertransistorerne (T5 og T6) DTG 1200 bliver for lille. Det har vist sig, at strømforstærkningen H_{FE} skal være større end 33.

Transistorerne er fra fabrikken farvemærket efter nedenstående skema, der er delt i to grupper, gruppe I for modulator og gruppe II for converter. Af skemaet fremgår, at convertertransistorer altid skal være enten blå, sort eller gul, medens modulatortransistorer ikke må have disse tre farver, men alle de andre farver.

Ved bestilling af ekstra transistorer skal opgives, hvor de skal bruges eller den ønskede farvegruppe.




Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark


SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

32

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato


side 2

Mærkning af transistorer DTG 1200.

Gruppe I	$H_{FE} \begin{matrix} +5\% \\ -5\% \end{matrix}$	Farve	
Benyttes kun til modulator	{	14,0	gul-sort
		16,0	violet-sort
		17,5	blå-sort
		19,0	orange-sort
		21,5	rød-sort
		24,0	rød
		27,0	orange
		30,0	violet
Gruppe II			
Benyttes kun til converter	{	33,0	blå
		37,5	sort
		42,0	gul



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.
Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.
Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.
Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.
De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.


S. P. RADIO
Aalborg - Denmark
