

Imagebank INFORS HT

Dezember 2007

Content

- ▼ 1_Bioreaktoren
 - ▼ LabforsIII
 - ▶ 1_Labfors_Allgemein
 - ▶ x_Labfors_ALT
 - ▼ Minifors
 - ▶ 1_Minifors_Allgemein
 - ▶ 3_Minifors_Bedienung
 - ▶ x_Minifors_ALT
 - ▼ Multifors
 - ▶ 1_Multifors_Allgemein
 - ▼ Techfors
 - ▶ 1_Techfors_Touch_Allgemein
 - ▶ 1.2_Techfors_DDC_Allgemein
 - ▼ Techfors-S
 - ▶ 1_Techfors-S_Allgemein
 - ▶ 2_Techfors-S_Touch
 - ▶ 3_Techfors-S Zubehör
 - ▼ Terrafors
 - ▶ 1_Terrafors_Allgemein
 - ▼ Touchfors
 - ▶ 3_Touchfors_Bedienung
- ▼ 2_Schüttler
 - ▼ Ecotron
 - ▶ 1_Ecotron_Allgemein
 - ▼ Minitron
 - ▶ 1_Minitron_Allgemein
 - ▼ Multitron
 - ▶ 1_Multitron_Allgemein
 - ▶ 2_Multitron
 - ▶ 3_Multitron_Cell
 - ▶ 4_Multitron_Standard
 - ▶ 5_Multitron Zubehör
 - ▶ Schüttlerzubehör
- ▼ 3_Service
 - ▶ Qualifizierung

Labfors

Labfors – ALLGEMEIN

DISC 1



Analogausgänge.tif



Display abmontiert.tif



Gas mix.tif



Labfors III.tif



LABFORS-3.tif



mit Zellkessel.tif

Labfors – ALT

DISC 1



Biomass-System_01.jpg



Biomass-System_02.jpg



Biomass-System_01.jpg



Biomass-System_02.jpg



Biomass-System_01.tif



Biomass-System_02.tif



Labfors detail.tif



Labfors-Cells 2.tif

Labfors – ALT

DISC 1



Labfors-Cells.tif



Labfors-II_01.jpg



Labfors-II_02.jpg



Labfors-II_03.jpg



Labfors-II_04.jpg



Labfors-II_05.jpg



Labfors-II_06.jpg



Labfors-II_07.jpg



Labfors-II_08.jpg



Labfors-II_09.jpg



Labfors-II_10.jpg



Labfors-II_11.jpg



Labfors-II_12.jpg



Labfors-Lux.jpg



Labfors-Lux_offen.jpg



Labfors-Lux_offen_neu.psd



Labfors-V2_01.jpg



Labfors-V2_02.jpg



Labfors-V2_03.jpg



Labfors-V2_04.jpg

Labfors

Labfors – ALT

DISC 1



Labfors-V2_05.jpg



Labfors-V2_06.jpg



Labfors-V2_07.jpg



Labfors-V2_08.jpg



Labfors-V2_09.jpg



Labfors-V2_10.jpg



Labfors-V2_11.jpg



Labfors-V2_12.jpg



Labfors-V2_Biomass_01.jpg



Labfors-V2_Biomass_02.jpg



Labfors.tif



Labfors_Cells_1.tif



Labfors_Cells_2.tif



Labfors_Detail.tif



Luxfors_geschlossen.jpg



Luxfors_offen.jpg

Minifors

Minifors – ALLGEMEIN

DISC 1



Minif_3-4L_GA-B.psd



Minif_3-4L_GA-B_mitHalte...



Minif_3-4L_GA-C.psd



Minif_3-4L_GA-C_mitBox...



Minif_3-4L_MFV-B.psd



Minif_3-4L_MFV-B_mitHa...



Minif_3-4L_MFV-C.psd



Minif_3-4L_MFV-C_mitHa...



Minif_3-4L_MVB-B.psd



Minif_Frontal_5-LB.psd



Minif_Frontal_MFV.psd



Minif_Frontal_MFV.tif



Minif_Frontal.psd



Minif_Frontal_MFC.psd



Minif_Frontal_mitHalte...



Minif_Frontal_mitHalte...



Minif_Frontal_mitHal#55D...



Minifors_5.tif



Minifors_6.tif



Minifors_7.tif

Minifors

Minifors – ALLGEMEIN

DISC 1



Minifors_8.tif

Minifors – BEDIENUNG

DISC 1



Minifors_Bedienung.tif

Minifors – ALT

DISC 1



Minifors_1.tif



Minifors_2.tif



Minifors_3.tif



Minifors_4.tif

Multifors

Multifors – ALLGEMEIN

DISC 1



DisplayNahaufnahme.tif



FrontalansichtHeizblöcke...



FrontalHeizblöckeGefäss...



Frontansicht mit Display.tif



FrontansichtohneDisplay...



GassversorgungRückwan...



Kesselhalter.tif



KesselhalterabmontmitGe...



Multifors_neu.psd



Pumpenabmontiert.tif



Pumpeneinheit.tif



Rückwand-offen.tif



Rückwand-zu.tif



SeitenansichtDisplay-sep..tif



SeitenansichtMitDisplay.tif



SeitenansichtMitDisp#111...



SeitenansichtMitDisp#111...

Techfors

Techfors – TOUCH

DISC 1



Techfors_3-4links.tif



Techfors_3-4rechts.tif



Techfors_frontal.tif



Touchscreen_Techfors.tif

Techfors – DDC

DISC 1



CAD.tif



Deckel 1.tif



Deckel 2.tif



Deckel 3.tif



Deckel 4.tif



Display.tif



Infors 3C Logo.tif



Leitungen.tif



Infors 3C Logo.tif



Portstutze.tif



Techfors_big_1.tif



Techfors_big_2.tif

Techfors-S

Techfors-S – ALLGEMEIN

DISC 1



017.tif



02.tif



03.tif



04.tif



05.tif



06.tif



07.tif



08.tif



09.tif



10.tif



101.tif



11.tif



12.tif



13.tif



14.tif



15.tif



16.tif

Techfors-S

Techfors-S – TOUCH

DISC 1



Techfors-S_3-4links.tif



Techfors-S_3-4rechts.tif



Techfors-S_frontal.tif

Techfors-S – ZUBEHÖR

DISC 1



Techfors-S_Dampferz.tif

Terrafors

Terrafors – ALLGEMEIN

DISC 1



Detail.tif



Entleerung.tif



Frontal.tif




Image 1.tif



Image mit Unschärfe.tif



in Betrieb.tif



Kessel.tif



Probeentnahme.tif



seitlich links.tif



seitlich rechts.tif

Touchfors



Touchfors_Bedienung.tif

Ecotron

Ecotron – ALLGEMEIN

DISC 1



DSCF5951.tif



DSCF5951blau.tif



DSCF5944.tif



DSCF5944blau.tif



DSCF5921.tif



DSCF5957.tif



DSCF5957blau.tif



DSCF6035.JPG



DSCF5924.tif



DSCF6031.tif



DSCF6031blau.tif



DSCF6006.tif



DSCF6006blau.tif

Minitron

Minitron – ALLGEMEIN

DISC 1



Minitr_front_offen-b#55D...



Minitr_front_offen-bakt...



Minitr_front_offen-cell-2.psd



Minitr_front_offen-c#55D...



Minitr_front_offen-cell.psd



Minitr_front_offen-l#55D...




Minitr_front_offen-leer.psd

Multitron

Multitron – ALLGEMEIN

DISC 1



HT Kleber.tif



Kolben.tif



Lichtröhren.tif



Micro Titter Platten.tif



MULTITRON.tif



Multitrons Innenseite wei...



Multitrons m. Fenster.tif

Multitron – ZUBEHÖR

DISC 1



Multitron_zub-1.tif



Multitron_zub-2.tif



Multitron_zub-3.tif



Multitron_zub-4.tif



Multitron_zub-5.tif

Multitron

Multitron

DISC 1



Multitr_3-4L_close-empt...



Multitr_3-4L_close-e#55D...



Multitr_3-4L_close-bact...



Multitr_3-4L_close-b#55...



Multitr_3-4L_open-bact...



Multitr_3-4L_open-ba#55...



Multitr_3-4R_close-empt...



Multitr_3-4R_close-e#55...



Multitr_3-4R_close-bact...



Multitr_3-4R_close-b#55...



Multitr_3-4R_open-bact...



Multitr_3-4R_open-ba#55...



Multitr_3-4R_open-ba#55...



Multitr_Frontal_close-emp...



Multitr_Frontal_clos#55D...



Multitr_Frontal_close-ful...



Multitr_Frontal_clos#55D...



Multitr_Frontal_open-bact...



Multitr_Frontal_open#55D...

Multitron

Multitron – CELL

DISC 1



Mulitr-Cell-2er_3-4L_mi...



Mulitr-Cell-2er_3-4L_mi...



Mulitr-Cell-2er_3-4R_mi...



Mulitr-Cell-2er_3-4R_mi...



Mulitr-Cell-2er_Front_of...



Mulitr-Cell-2er_Front_of..



Mulitr-Cell-2er_Front_mi...



Mulitr-Cell-2er_Front_mi...

Multitron

Multitron – Standard

DISC 1



Mulitr-Stand-1er_3-4L.psd



Mulitr-Stand-1er_3-4L.tif



Mulitr-Stand-1er_3-4R.psd



Mulitr-Stand-1er_3-4R.tif



Mulitr-Stand-1er_Fro#51...



Mulitr-Stand-1er_Fro#51...



Mulitr-Stand-2er_3-4L_m...



Mulitr-Stand-2er_3-4L_m...



Mulitr-Stand-2er_3-4#51...



Mulitr-Stand-2er_3-4#51...



Mulitr-Stand-2er_3-4R_m...



Mulitr-Stand-2er_3-4R_m...



Mulitr-Stand-2er_Fro#51...




Mulitr-Stand-2er_Fro#51...


Schüttlerzubehör

Schüttlerzubehör

DISC 1



Schüttlerzub_1.psd



Schüttlerzub_1.tif



Schüttlerzub_10.psd



Schüttlerzub_10.tif



Schüttlerzub_11.psd



Schüttlerzub_11.tif



Schüttlerzub_12.psd



Schüttlerzub_12.tif



Schüttlerzub_13.psd



Schüttlerzub_13.tif



Schüttlerzub_14.psd



Schüttlerzub_14.tif



Schüttlerzub_15.psd



Schüttlerzub_15.tif



Schüttlerzub_16.psd



Schüttlerzub_16.tif



Schüttlerzub_17.psd



Schüttlerzub_17.tif



Schüttlerzub_18.psd



Schüttlerzub_18.tif

Schüttlerzubehör

DISC 1



Schüttlerzub_19.psd



Schüttlerzub_19.tif



Schüttlerzub_2.psd




Schüttlerzub_2.tif



Schüttlerzub_20.psd



Schüttlerzub_20.tif



Schüttlerzub_3.psd




Schüttlerzub_3.tif



Schüttlerzub_4.psd



Schüttlerzub_4.tif



Schüttlerzub_5.psd



Schüttlerzub_5.tif



Schüttlerzub_6.psd



Schüttlerzub_6.tif



Schüttlerzub_7.psd



Schüttlerzub_7.tif



Schüttlerzub_8.psd



Schüttlerzub_8.tif



Schüttlerzub_9.psd



Schüttlerzub_9.tif

Qualification

Qualification

DISC 1



Quali_Drehzahl.tif



Quali_Minifors.tif



Quali_Ordner-1.tif



Quali_Ordner-2.tif



Quali_Temperatur.tif

INFORS

Infors AG

Headoffice, Schweiz

Rittergasse 27
CH-4103 Bottmingen
T +41 (0)61 425 77 00
F +41 (0)61 425 77 01
headoffice@infors-ht.com

Infors GmbH

Tannenweg 2
D-85254 Einsbach
T +49 (0)8135 8333
F +49 (0)8135 8320
infors.de@infors-ht.com

Infors Sarl

ZI de la Bonde
6, rue Marcel Paul
F-91742 Massy Cedex
T +33 (0)1 69 30 95 04
F +33 (0)1 69 30 95 05
infors.fr@infors-ht.com

Infors UK Ltd

The Courtyard Business Centre
Dovers Farm, Lonesome Lane, Reigate
Surrey, UK-RH2 7QT
T +44 (0)1737 22 31 00
F +44 (0)1737 24 72 13
infors.uk@infors-ht.com

Infors Benelux BV

Logistiekweg 20-02
7007 CJ Doetinchem
P.O. Box 613
NL-7000 AP Doetinchem
T +31 (0)314 36 44 50
F +31 (0)314 37 80 76
infors.bnl@infors-ht.com

Infors Italia S.r.l.

Via Barbara Melzi, 13
20025 Legnano (MI)
T +39 0331 59 47 67
F +39 0331 54 40 99
infors.it@infors-ht.com

www.infors-ht.com